

# Porta Modulate™ 820

MOD-S-DOOR-820



**Modulate™** consiste num conjunto de molduras em tubos de alumínio (Ø30 mm) cobertos por um têxtil impresso. Estas molduras conectam-se entre si com poderosos ímãs existentes em cada elemento. A gama Modulate está disponível em várias formas e 15 tamanhos diferentes.

- O exclusivo sistema **MagLink**, já existente na estrutura, permite-lhe conectar as molduras entre si apenas com um toque.
- Com o sistema **Twist & Lock**, posicione o pé por baixo da estrutura e rode até bloquear.
- As imagens são de fácil manutenção graças à utilização de têxtil anti-vincos e lavável à máquina a 30°.



Conector MagLink 360° em cada secção. 4 ímãs por estrutura



Extensão opcional de 400 mm para modificar a altura da estrutura



Sistema de auto-bloqueio através de mastros com elásticos internos e botões de pressão



Sistema de numeração em cada secção para fácil montagem



Tubo de reforço central (18 mm de diâmetro)



2 pés estabilizadores com sistema de rotação e bloqueio (Twist & Lock) fornecido em cada moldura



Cobertura têxtil de dupla-face Sistema de fecho zip




Saco de transporte **Modulate™** com compartimentos específicos para os pés e imagem gráfica



Rotação 270°

Especificações :	
Produto	Porta Modulate 820
Referência	MOD-S-DOOR-820
Dimensões da estrutura	800 (l) x 2000 (a) x 120 (p) mm
Área gráfica visível	800 (l) x 1982 (a) mm
Dimensão da embalagem	1000 (l) x 225 (a) x 100 (p) mm
Peso da estrutura	4.60 kg
Peso da embalagem	6.40 kg

Também disponível com ângulos retos: kit MOD-S-DOOR-820-SQ (os ângulos arredondados estão incluídos por defeito)  
Também disponível em altura 2400 mm: MOD-S-DOOR-824 (cantos arredondados) e MOD-S-DOOR-824-SQ (cantos direitos)



## OPCIONAIS :



Pés quadrados Modular (par) / branco  
MOD-FOOT-SQ-P-W

120 (L) x 6 (A) x 120 (P) mm



Kit Extensão 400 mm  
MOD-EXT400MM

3 tubos



Ângulos retos (X2)  
MOD-SQ-ANGLE

## «MIX & MATCH» ESTRUTURAS MODULATE :



## TAMBÉM DISPONÍVEL COM ÂNGULOS RETOS:



# Porta Modulate™ 820

MOD-S-DOOR-820



**ATENÇÃO!**  
Portadores de implantes médicos devem manter-se afastados 30cm. Perigo de pinção à proximidade de objetos metálicos.


**FORTE CAMPO MAGNÉTICO**



## ELEMENTOS



## MONTAGEM



## KIT DE EXTENSÃO (OPCIONAL)

